

# 必要な時に、必要なだけ。

簡単に次亜塩素酸水を生成できるポータブルタイプ

スプレー型次亜塩素酸水生成器

## PORTABLE CLEAN-TE

ポータブル クリン・テ NDX-CSG270J

有効塩素濃度

**80** mg/L  
(ppm)

pH値：5.0～6.5

※原水により変動します

ウイルス  
対策


除菌

消臭

製品プロモーション動画はこちら ▶



メーカー希望小売価格： **36,080** 円 (税込)



# 1. 簡単操作

水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけ。3分～5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電電池内蔵でどこでもご利用いただけます。

# 2. 必要な時に 必要なだけ

必要な分量だけその都度作れば、買い置きなどで場所を取ることもありません。

※生成した次亜塩素酸水は、早めにご使用ください。

# 3. 経済的

高額な次亜塩素酸生成器を買う必要はありません。

また、既製品を購入する必要もなく、たっぷり次亜塩素酸水を使用できます。

ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約30円。

選べる2つの  
生成モード



弱モード(紫色) 3分

有効塩素濃度：30～60 mg/L(ppm)  
pH 5.0～6.5



強モード(青色) 5分

有効塩素濃度：60～80 mg/L(ppm)  
pH 5.0～6.5



さまざまなシーンに合わせてご使用いただけます！

ドアノブに




※腐食の恐れがあるため  
除菌後は水拭きをしてください

机・カウンターに



調理器具に



キッチンまわりに




※腐食の恐れがあるため  
除菌後は水拭きをしてください

車内に



トイレに



フローリングに



## ■ 製品仕様

製品名	ポータブル クリン・テ	生成水量	280 ml
型番	NDX-CSG270J	重量	310 g (本体のみ)
電源入力	DC 5V / 1A	サイズ	H265×D75×W75mm
内蔵充電電池	リチウムイオンバッテリー 3.7V / 1,600mAh	製品構成	本体 3段分離 (スプレーノズル、ボトル、ベース) / 電解添加液 250ml (ポータブル クリン・テ専用) / クロール試験紙 / USB電源アダプター / USB充電ケーブル / 専用スポイト 3ml / 取扱説明書
充電時間	4時間		
電極	チタン白金電極		

**危険** 特に酸性タイプの製品と混合した場合、有毒な塩素ガスが発生します。

【使用上の注意】 ● 他のもとのと混ぜて使用しないでください。 ● 品質が劣化するため、早めのご使用をおすすめいたします。 ● 直射日光・高温を避け、冷暗所に保管してください。品質劣化の恐れがあります。 ● 皮膚炎・湿疹等の症状が現れた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けてください。 ● 目に入ったときは、こすらずに流水で洗い流し(コンタクトレンズは外してください)、それでも異常が残る場合は医師に相談してください。 ● 誤って飲み込んだ場合は、水あるいは牛乳を飲み、それでも異常が残る場合は医師に相談してください。 ● 液体は塩素系のため、腐食及び漂白しますので、ご使用にあたってはご注意ください。

OSGコンシューマーセンター



0120-065-631

受付時間 | 平日9:00-18:00(土・日・祝日は休み)

## ● 製造販売元

世界唯一 機能水総合メーカー

株式会社 OSGコーポレーション

本社:大阪市北区天満1丁目26番3号 OSG本社ビル TEL.06-6357-0101

東京営業本部:東京都港区三田3丁目13番16号 三田43MTビル7F TEL.03-5484-7550

<https://www.osg-nandemonet.co.jp/>

東証スタンダード市場上場  
証券コード:6757



機能水研究  
振興財団  
日本機能水学会  
賛助会員



OSGウォーターテック川越工場

ISO 9001

MS CM009

\*商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。